

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на ультразвуковые очистители, моющие средства для ультразвукового очистителя компании ISOLAB

очистка & безопасность & защита & стерилизация

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ - «стандартные»

- Предлагают идеальное решение интенсивной и бережной очистки стеклянной посуды, металлических деталей, электронных компонентов, инструментов.
- Оснащены прочным вибрирующим баком из нержавеющей стали и корпусом с ручками с обеих сторон. Баки изготовлены из кавитационно- и коррозионностойкой стали.
- Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности и кавитацию, которая достигает и очищает даже мельчайшие полости.
- Мембранная клавиатура с цифровым светодиодным дисплеем для одновременного отображения настроенной и текущей температуры и настроенного и текущего времени.
- Функция памяти позволяет сохранять в памяти часто используемые настройки.
- Функция паузы позволяет приостанавливать и возобновлять работу в любой нужный момент времени.
- Высокомощный нагреватель обеспечивает быстрый нагрев.
- Нагрев может регулироваться в диапазоне до 80°C с шагом 1°C.
- Управление по времени возможно в диапазоне 1-60 минут с шагом 1 минута.
- В комплект поставки входят крышка из нержавеющей стали и корзина из нержавеющей стали «стандартной плотности».
- Ультразвуковые очистители емкостью от 10 до 28 л оснащены клапаном слива воды из бака.



катал. №	621.05.001	621.05.003	621.05.006	621.05.010	621.05.015	621.05.022	621.05.028
наружн. размеры (мм)	175 x 155 x 225	265 x 165 x 225	365 x 175 x 285	420 x 265 x 285	365 x 340 x 365	540 x 340 x 365	540 x 340 x 365
размеры бака (мм)	150 x 138 x 65	238 x 138 x 100	302 x 152 x 150	302 x 239 x 150	325 x 295 x 150	502 x 298 x 150	502 x 298 x 200
объем бака (л)	1,1L	2,7L	5,7L	9,6L	14,5L	21,7L	27,7L
мощность ультразвука (Вт)	60	120	180	240	360	360	480
частота (кГц)	40	40	40	40	40	40	40
мощность нагрева (Вт)	60	180	300	300	500	600	600
макс. нагрев (°C)	80	80	80	80	80	80	80
точность нагрева (°C)	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
контроль времени (мин)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
сливной клапан	Н/С	Н/С	Н/С	да	да	да	да
стандартные принадлежности	корзина и крышка						



Ультразвуковые очистители емкостью от 10 до 28 л оснащены клапаном слива грязной воды.



Оснащены прочными ручками из нержавеющей стали, обеспечивающими надежную и простую фиксацию ультразвуковой бани.

очистка & безопасность & защита & стерилизация

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ «с функциями «качение частоты», «дегазация» и «импульс»»

- Эти ультразвуковые очистители оснащены функциями «качение частоты», «дегазация» и «импульс». Остальные характеристики аналогичны стандартным ультразвуковыми очистителям.
- Они также предлагают идеальное решение интенсивной и бережной очистки стеклянной посуды, металлических деталей, электронных компонентов, инструментов.
- Оснащены прочным вибрирующим баком из нержавеющей стали и корпусом с ручками с обеих сторон. Баки изготовлены из кавитационно- и коррозионностойкой стали.
- Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности и кавитацию, которая достигает и очищает даже мельчайшие полости.
- Функция памяти позволяет сохранять в памяти часто используемые настройки.
- Функция паузы позволяет приостанавливать и возобновлять работу в любой нужный момент времени.
- Высокомощный нагреватель обеспечивает быстрый нагрев. Нагрев может регулироваться в диапазоне до 80°C с шагом 1°C.
- Управление по времени возможно в диапазоне 1-60 минут с шагом 1 минута.



катал. №	621.06.003	621.06.006	621.06.010
наружн. размеры (мм)	265x165x225	365x175x285	420x265x285
размеры бака (мм)	238x138x100	302x152x150	302x239x150
объем бака (л)	2,7L	5,7L	9,6L
мощность ультразвука (Вт)	160	240	320
частота (кГц)	37	37	37
мощность нагрева (Вт)	150	270	310
макс. нагрев (°C)	80	80	80
точность нагрева (°C)	±1	±1	±1
контроль времени (мин)	1-60	1-60	1-60
сливной клапан	НС	НС	да
стандартные принадлежности	корзина и крышка	корзина и крышка	корзина и крышка



МОЩНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИСТИТЕЛЯ

- Специальное высокоэффективное чистящее средство для интенсивной очистки в ультразвуковых банях.
- Удаляет остатки дистилляции, смолы, жир, адгезивы, масла, окислы металлов, минеральную грязь и аналогичные загрязнения, не оставляя следов и потребляя всего меньше 2% вместимости бака.
- Поддерживает процесс ультразвуковой очистки, идеальное средство для мытья, которое обычно является слишком трудным только для одного ультразвука.
- Чрезвычайно бережный, с почти нейтральным значением pH. Полностью растворимое в воде, мало пенящееся, с низким содержанием фосфатов, негорючее, не образует газов, не токсичное, биологически разлагаемое.
- Хотя может использоваться и холодная вода, применение с горячей водой интенсифицирует и ускоряет действие.

каталожный номер	упак. фишек	кол-во в упаковке
621.01.101	ПП бутылка	1 л

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru