

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на шпатели, щипцы, зажимы, ложки, совки компании ISOLAB




ЩИПЦЫ - «стержневые губки»

➤ Изготовлены из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания колб Эрленмейера и обычных колб.

➤ Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию.

➤ Мягкое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает возможное разламывание.

каталожный номер	№ поз.	кол-во в упаковке
029.03.001	1	1 шт.
026.03.001	2	1 шт.



ЩИПЦЫ - «плоские губки»

➤ Изготовлены из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания колб Эрленмейера и обычных колб.

➤ Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию.

➤ Мягкое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает возможное разламывание.

каталожный номер	№ поз.	кол-во в упаковке
029.03.002	1	1 шт.
026.03.002	2	1 шт.



ЩИПЦЫ - «для тиглей для выпаривания»

➤ Изготовлена из высококачественной хромированной стали.

➤ Уникальная конструкция с захватными губками обеспечивает надежное удерживание чашек.

каталожный номер	общая длина	кол-во в упаковке
038.05.001	280 mm	1 шт.




ЩИПЦЫ - «для тиглей»

➤ Изготовлена из высококачественной хромированной стали, для удерживания тиглей.

➤ Уникальная конструкция с захватными губками обеспечивает надежное удерживание тиглей.

каталожный номер	общая длина	кол-во в упаковке
038.06.250	250 mm	1 шт.
038.06.300	300 mm	1 шт.
038.06.400	400 mm	1 шт.



ЗАЖИМ - «для пробирок» - «дерево»

➤ Изготовлен из упрочненной древесины, для наиболее надежного удерживания пробирок.

➤ Оснащен стальной пружиной, обеспечивающей плотное и прочное удерживание пробирок.

➤ Длинная ручка предотвращает близкий контакт пальцев с огнем.

каталожный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.04.001	180 mm	1 шт.



ЗАЖИМ - «для пробирок» - «сталь»

➤ Изготовлен из хромированной стали, для наиболее надежного удерживания пробирок.

➤ Оснащен стальной пружиной и губкой, обеспечивающей плотное и прочное удерживание пробирок.

➤ Длинная ручка предотвращает близкий контакт пальцев с огнем.


каталожный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.04.002	150 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «ложечка макро»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Наиболее часто используемый шпатель.

➤ Оснащены ложечкой «макро» для объектов среднего и большого размера на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.


каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.01.120	120 mm	1 шт.
047.01.150	150 mm	1 шт.
047.01.180	180 mm	1 шт.
047.01.210	210 mm	1 шт.
047.01.250	250 mm	1 шт.
047.01.300	300 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «двойной конец»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Подходят для переноса продуктов с плоских или клейких поверхностей.


➤ Оснащены круглым/плоским шпателем на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.07.130	130 mm	1 шт.
047.07.150	155 mm	1 шт.
047.07.185	180 mm	1 шт.
047.07.210	210 mm	1 шт.
047.07.250	255 mm	1 шт.
047.07.300	300 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «ложечка микро»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Оснащены ложечкой «микро» для объектов небольшого размера на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.06.150	150 mm	1 шт.
047.06.180	180 mm	1 шт.
047.06.210	210 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «с круглым желобком»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Оснащены желобком на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.02.150	150 mm	1 шт.
047.02.180	185 mm	1 шт.
047.02.210	210 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «изогнутый конец»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Оснащены изогнутым/плоским шпателем на одном конце и изогнутым/плоским шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.03.150	150 mm	1 шт.
047.03.180	180 mm	1 шт.
047.03.210	210 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «poly»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Оснащены эллипсоидной/изогнутой ложечкой на одном конце и прямым/плоским треугольным шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.08.150	150 mm	1 шт.
047.08.180	180 mm	1 шт.
047.08.210	210 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «chattaway»**


➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Подходят для переноса продуктов с плоских или клейких поверхностей. Оснащены изогнутым/плоским шпателем на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
047.09.100	100 mm	1 шт.
047.09.130	130 mm	1 шт.
047.09.150	150 mm	1 шт.
047.09.180	180 mm	1 шт.
047.09.210	210 mm	1 шт.

**ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «плоский нож»**

➤ Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, с деревянной ручкой. Подходят для переноса продуктов большого размера. Оснащены шпателем, имеющим форму плоского ножа, на одном конце и деревянной ручкой на другом конце.

каталож- ный номер	длина ножа	кол-во в упаковке
047.10.075	75 mm	1 шт.
047.10.100	100 mm	1 шт.
047.10.150	150 mm	1 шт.
047.10.200	200 mm	1 шт.
047.10.300	300 mm	1 шт.



ШПАТЕЛИ - «в футляре»

➤ Удобный набор из 6 наиболее часто используемых шпателей; они все изготовлены из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304.

➤ В набор входит по одному шпателю с ложечкой «микро» / изогнутый и круглый / «chattaway» с длиной 180 мм каждый, препаровальный пинцет, ножницы с закругленными краями длиной 160 мм.

➤ Все шпатели размещены в карманах чехла, предотвращающего разупорядочение и внешние воздействия.

набор шпателей	кол-во в упаковке
047.05.001	1 шт.

пустой чехол	кол-во в упаковке
047.05.002	1 шт.

СОВКИ - «полипропилен» - «собственная опора»



➤ Изготовлены из высококачественного полипропилена, стойкого к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым растворителям.

➤ Обеспечивают превосходную термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

➤ Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор различных порошков, гранулятов и паст из проб.

➤ 9 различных объемов в диапазоне от 2 мл до 1000 мл обеспечивают возможность отбора из проб любого размера.

➤ Благодаря плоской форме основания эти совки могут стоять горизонтально на плоской поверхности и могут также использоваться в качестве чаш весов.

➤ Благодаря идеальной форме плоской кромки они гарантируют превосходный подъем проб даже с влажных поверхностей.



Оснащены ручкой, обеспечивающей удобное использование. Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.



белые совки	синие совки	объем	L1	L2	Ш	кол-во в упаковке
037.30.002W	037.30.002B	2 ml	31 mm	62 mm	10 mm	1 шт.
037.30.005W	037.30.005B	5 ml	42 mm	82 mm	13 mm	1 шт.
037.30.010W	037.30.010B	10 ml	56 mm	96 mm	16 mm	1 шт.
037.30.025W	037.30.025B	25 ml	74 mm	128 mm	21 mm	1 шт.
037.30.050W	037.30.050B	50 ml	92 mm	164 mm	27 mm	1 шт.
037.30.100W	037.30.100B	100 ml	118 mm	203 mm	34 mm	1 шт.
037.30.250W	037.30.250B	250 ml	153 mm	263 mm	44 mm	1 шт.
037.30.500W	037.30.500B	500 ml	195 mm	317 mm	57 mm	1 шт.
037.30.901W	037.30.901B	1000 ml	250 mm	390 mm	72 mm	1 шт.



Благодаря плоской форме основания эти совки могут стоять горизонтально на плоской поверхности и могут также использоваться в качестве чаш весов.



Совки одинакового размера можно вставить друг в друга, что позволяет сократить площадь для хранения. Различные цвета обеспечивают простую визуальную сортировку.



Благодаря идеальной форме плоской кромки они гарантируют превосходный подъем проб даже с влажных поверхностей.

СОВОК - «полистирол» - «собственная опора» - /с крышкой и без нее



➤ Изготовлены из высококачественного полистирол, стойкого к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым растворителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -10°C до +70°C.

➤ Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор различных порошков, гранулятов и паст из проб.

➤ 6 различных объемов в диапазоне от 25 мл до 500 мл обеспечивают возможность отбора из проб любого размера.

➤ Благодаря плоской форме основания и слегка наклоненной ручке эти совки могут стоять горизонтально на плоской поверхности и могут также использоваться в качестве чаш весов.

➤ Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и пробой, снижая опасность перекрестной контаминации и облегчая использование.

➤ Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.

➤ 2 варианта совков:

➤ Нестерильные совки
➤ Стерильные совки

➤ Стерильные совки изготавливаются в асептически стерильных производственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излучением. Такая информация, как номер партии, дата производства и дата истечения срока годности и т. п., приведена на упаковке.

➤ Стерильные совки предназначены для одноразового использования. Это предотвращает расходы на отдельные стерильные пакеты или контейнеры в процессе сбора проб.

➤ Стерильные совки оснащены плотнонадеваемой, прозрачной крышкой, которая обеспечивает простую идентификацию проб и защищает их от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.

➤ Прозрачную крышку можно закрыть незамедлительно после отбора проб, чтобы обеспечить стерильность и исключить контаминацию проб. Крышка имеет матовую зону для надписей.



нестерильные белые совки	нестерильные синие совки	стерильные белые совки с крышкой	объем	L1	L2	Ш	кол-во в упаковке
037.35.025W	037.35.025B	037.36.025W	25 ml	57 mm	137 mm	30 mm	1 шт.
037.35.050W	037.35.050B	037.36.050W	50 ml	68 mm	158 mm	33 mm	1 шт.
037.35.100W	037.35.100B	037.36.100W	100 ml	96 mm	200 mm	38 mm	1 шт.
037.35.150W	037.35.150B	037.36.150W	150 ml	107 mm	215 mm	41 mm	1 шт.
037.35.250W	037.35.250B	037.36.250W	250 ml	127 mm	243 mm	50 mm	1 шт.
037.35.500W	037.35.500B	037.36.500W	500 ml	162 mm	292 mm	65 mm	1 шт.



Идеальная форма плоской кромки гарантирует превосходный подъем проб даже с влажных поверхностей.



Благодаря плоской форме основания и слегка наклоненной ручке эти ложки могут стоять горизонтально на плоской поверхности.



Простота использования: Снять крышку Взять пробу Надеть крышку



СОВОК - «нержавеющая сталь»

- Изготовлены из высококачественной, нержавеющей стали AISI 304.
- Подходят для зачерпывания продуктов среднего и большого размера. Оснащены совком круглой формы на одном конце и стальной ручкой на другом конце.
- Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют простую очистку.


каталожный номер	совок (W) Ø	совок (L1) Д	ручка (L2) Д	кол-во в упаковке
037.08.050	50 mm	96 mm	92 mm	1 шт.
037.08.075	75 mm	145 mm	100 mm	1 шт.
037.08.100	100 mm	203 mm	102 mm	1 шт.
037.08.120	120 mm	230 mm	105 mm	1 шт.

СОВОК & ЛОЖКИ - «нержавеющая сталь»

- Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304.
- Подходят для зачерпывания продуктов небольшого и среднего размера. Оснащены совком круглой формы на одном конце и ручкой на другом конце.
- Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок службы.
- Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю и простую очистку.

кат. № совка	совок (W) Ø	совок (L1) Д	ручка (L2) Д	кол-во в упаковке
047.18.002	21 mm	63 mm	140 mm	1 шт.


кат. № совка	совок (W) Ø	совок (L1) Д	ручка (L2) Д	кол-во в упаковке
047.18.001	11 mm	30 mm	160 mm	1 шт.

**ЛОЖКИ - «полистирол» - «стерильные»**



- Изготовлены из высококачественного полистирода, для одноразового использования.
- Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым растворителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -10°C до +70°C.
- Стерильные ложки «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов», поскольку стерилизуются гамма-излучением после процесса производства. В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и датой истечения срока годности.
- Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.
- Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор различных порошков, гранулятов и паст из проб.
- Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и пробой, снижая опасность перекрестной контаминации.

каталожный номер	объем совка	совок (W) Ø	совок (L1) Д	ручка (L2) Д	кол-во в упаковке
037.36.002	2,5 ml	22 mm	36 mm	54 mm	1 шт.
037.36.010	10 ml	31 mm	56 mm	110 mm	1 шт.

ШПАТЕЛИ - «полипропилен» - «ложечка макро»



Гибкий корпус обеспечивает оптимальный сбор проб даже от влажных паст.



- Изготовлены из высококачественного гибкого полипропилена.
- Наиболее часто используемый шпатель. Оснащены ложечкой «макро» для объектов малого, среднего и большого размера на одном конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.
- Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю и простую очистку.
- Представляют собой практичное решение для смешивания и взбалтывания растворов вручную.
- Плоский конец имеет острые кромки, расположенные под углом 35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.



Оснащены ложечкой «макро» для объектов малого, среднего и большого размера.

- Гибкий корпус обеспечивает оптимальный сбор проб.

➤ 2 варианта шпателей:

- Нестерильные шпатели
- Стерильные шпатели


- Стерилизованные гамма-излучением шпатели несут на упаковке такую информацию, как номер партии, дата производства и дата истечения срока годности и т. п.

общая длина	Нестерильные шпатели	стерильные шпатели	кол-во в упаковке
150 mm	047.32.150	047.33.150	1 шт.
180 mm	047.32.180	047.33.180	1 шт.
210 mm	047.32.210	047.33.210	1 шт.




Плоский конец имеет острые кромки, расположенные под углом 35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.

ШПАТЕЛИ - «стерильные» - «с крышкой» - «полистирол»



Острое лезвие проникает прямо в бумажный и пластиковый пакет, обеспечивая оптимальный и быстрый отбор проб.

Шпатели оснащены крышкой, которая защищает пробы от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.



- Изготовлены из высококачественного полистирола, стойкого к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым растворителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -10°C до +70°C.

- Стерильные шпатели предназначены для одноразового использования. Это предотвращает расходы на отдельные стерильные пакеты или контейнеры в процессе сбора проб.

- Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор различных порошков, гранулятов и паст из проб.

- Острое лезвие проникает прямо в бумажный и пластиковый пакет, обеспечивая оптимальный и быстрый отбор проб.

- Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и пробой, снижая опасность перекрестной контаминации.

- Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.

- Стерильные шпатели оснащены прозрачной крышкой, которая защищает пробы от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.

- Прозрачную крышку можно закрыть незамедлительно после отбора проб, чтобы обеспечить стерильность и исключить контаминацию проб.

- Крышка имеет матовую зону для надписей, что повышает удобство использования.

каталожный номер	шпатели (W) Д	шпатель (L1) Д	ручка (L2) Д	кол-во в упаковке
037.36.001	13 mm	150 mm	110 mm	1 шт.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru