

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на расходные материалы компании ISOLAB

Виды товаров: липкая пленка, герметизирующая пленка, раздатчики парафильма, запасные режущие лезвия, рулоны фольги, раздатчики пленки, алюминиевые диски, ручки-гравировки, ручки со стойкими чернилами, уплотнительные ленты для чашек Петри, режущие инструменты для лент, ленты для маркировки, рулоны, этикетки, этикетодоудалители, пакеты автоклавируемые, подставки для пакетов, замки для пакетов, зажимы для пакетов и др.

лабораторная посуда & расходные материалы

ЛИПКАЯ ПЛЕНКА

- Изготовлена из резины на основе ПВХ, обладает предельно хорошими растягивающими и адгезионными свойствами. Прекрасное средство для герметизации и упаковки различной лабораторной посуды.
- Отличается простотой использования.
- Растягивается и расширяется на 50% от исходных размеров. Наматывается вокруг лабораторной посуды и надежно герметизирует ее.
- Водонепроницаемая. Химически инертная и стойкая к большинству органических растворителей и едких веществ.
- Остается гибкой даже при умеренно низких температурах. Может выдерживать температуру до 75°C.



Обладает предельно хорошими растягивающими и адгезионными свойствами. Прекрасное средство для герметизации и упаковки различной лабораторной посуды.

каталожный номер	ширина рулона	длина рулона	толщина пленки	кол-во в упаковке
058.03.001	300 mm	90 m	0.011 mm	1 шт.



ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА - «ПАРАФИЛЬМ»

- Наиболее часто используемая в лабораториях герметизирующая пленка.
- Изготовлена из смеси полиолефина и парафина.
- Гарантирует высочайшую химическую стойкость к солям, неорганическим и щелочным растворам на время до 48 часов, обладает температурной стойкостью в диапазоне от -45°C до +500°C.
- Растягивается и расширяется на 200% от исходных размеров.
- Наматывается вокруг горлышка колбы и герметично уплотняет периметры колб, колб Эрленмейера, бутылок, лабораторных стаканов и т. п.
- Также предотвращает опасность отламывания горлышка колбы и распыливания содержимого в случае опрокидывания.

Наматывается вокруг горлышка колбы и герметично уплотняет периметры колб, колб Эрленмейера, бутылок, лабораторных стаканов и т. п.



каталожный номер	ширина	длина	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
058.01.001	50 mm	75 м	1 шт.	12 шт.
058.01.002	100 mm	38 м	1 шт.	12 шт.





РАЗДАТЧИК ПАРАФИЛЬМА

- Идеальный инструмент для безопасного и простого отрезания парафильмов шириной 100 мм и 50 мм.
- Защищает оставшуюся часть от влияния внешних воздействий.
- В состоянии разрезать один рулон парафильма с шириной 100 мм или одновременно 2 рулона парафильма с шириной 50 мм.
- Изготовлен из ABS, оснащен режущим лезвием двойного действия.
- Прозрачная шарнирная крышка позволяет выполнять визуальный контроль оставшегося рулона парафильма.
- Уникальная конструкция держателя лезвия обеспечивает простое обращение.
- Режущее лезвие может легко скользить в обоих направлениях, обеспечивая чистый и непрерывный рез.
- Режущее лезвие заделано в блок держателя, обеспечивая защиту пальцев.

кат. номер раздатчика	размеры	цвет корпуса	кол-во в упаковке
058.02.001B	120 x 140 x 140 мм	синий	1 шт.
058.02.001P	120 x 140 x 140 мм	пурпурный	1 шт.
058.02.001R	120 x 140 x 140 мм	рубиновый	1 шт.



Сдвиньте режущий механизм раздатчика назад.



Уложите парафильм и переместите механизм обратно в исходное положение.



Размотайте пленку требуемой длины с раздатчика.



Парафильм отрезается одним движением лезвия из стороны в сторону.

ЗАПАСНОЕ РЕЖУЩЕЕ ЛЕЗВИЕ

- Уникальная конструкция держателя лезвия обеспечивает простое обращение.
- Режущее лезвие заделано в блок держателя, обеспечивая защиту пальцев.
- Рекомендуется заменять режущее лезвие после определенного периода использования.



Прозрачная шарнирная крышка позволяет выполнять визуальный контроль оставшегося рулона парафильма и защищает оставшуюся часть от влияния внешних воздействий.

Раздатчик парафильма в состоянии разрезать одновременно 2 рулона парафильма с шириной 50 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
058.02.101	1 шт.

РУЛОН ФОЛЬГИ - «алюминий»

➤ Изготовлен из полированного, чистого алюминиевого листа, для герметизации и упаковки различной лабораторной посуды.

➤ Благодаря характеристикам также позволяет создавать временные контейнеры.

➤ Обеспечивает идеальное использование во время автоклавирования, нагрева и охлаждения.

➤ Приблизительная толщина фольги: 0,018 мм.

каталож- ный номер	ширина рулона	длина рулона	кол-во в упаковке
058.04.001	300 mm	45 m	1 шт.

РАЗДАТЧИК ПЛЕНКИ

➤ Идеальный раздатчик для алюминиевой фольги и липкой пленки.

➤ Простое и безопасное использование; уложите рулон в контейнер, нажмите крышку, размотайте требуемую длину и отрежьте.

➤ Благодаря острым режущим зубцам обеспечивается простой и чистый рез без отходов.

➤ Небольшой вес позволяет использование одной рукой.

➤ Компактная конструкция не требует много места.

каталож- ный номер	макс. шири- на рулона	кол-во в упаковке
058.02.002	300 mm	1 шт.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ

➤ Изготовлены из полированного, чистого алюминиевого листа, круглой формы, для уплотнения горлышек лабораторных стаканов, колб Эрленмейера, колб и другой лабораторной посуды.

➤ Гарантирует идеальное, пыленепроницаемое уплотнение и обеспечивает идеальное использование во время автоклавирования, нагрева и охлаждения.

➤ Благодаря прокладкам из папиросной бумаги диски не слипаются друг с другом.

➤ Приблизительная толщина фольги: 0,03 мм.

Гарантирует идеальное,
пыленепроницаемое
уплотнение
и обеспечивает
идеальное использование
во время
автоклавирования,
нагрева и охлаждения.



каталож- ный номер	диаметр	кол-во в упаковке
058.05.080	80 mm	1000 шт.
058.05.100	100 mm	1000 шт.
058.05.125	125 mm	1000 шт.
058.05.150	150 mm	1000 шт.

РУЧКА - «гравировка»



Простота применения; плотно приложите ручку к поверхности, нажмите кнопку включения, дождитесь вращения наконечника с высокой скоростью и выполните нестираемую надпись на поверхности.

- Обеспечивает неограниченные возможности выполнения надписей, маркировки и гравировки практически на любых поверхностях; не требует применения большого усилия.
- Простота применения; плотно приложите ручку к поверхности, нажмите кнопку включения, дождитесь вращения наконечника с высокой скоростью и выполните нестираемую надпись на поверхности.
- Химикаты и солнечные лучи не оказывают воздействия на надписи и маркировку; они остаются навсегда.
- Беспроводное питание от аккумулятора позволяет использование как в помещениях, так и за их пределами. Работа от 2 батареек типа «АА», которые не входят в комплект поставки ручки.

каталожный
номер

099.01.001

кол-во в
упаковке

1 шт.



РУЧКИ - «стойкие чернила» - «два наконечника»

- Универсальная ручка с круглым ворсистым наконечником, для маркировки, надписей, рисования практически на любых материалах, в том числе на стеклянных, металлических и пластиковых поверхностях.
- Имеет два наконечника, расположенных с обоих концов. «Тонкий» наконечник на одном конце имеет ширину штриха 0,6 мм. «Средний» наконечник на другом конце имеет ширину штриха 1,5 мм.
- Чернила не имеют запаха, не размазываются и быстро высыхают. Наконечники не высыхают, даже если остаются незакрытыми в течение нескольких часов.



Поставляются в виде набора из 3 ручек синего, красного и черного цвета.

каталожный
номер

099.01.002

кол-во в
упаковке

набор из 3 ручек

РУЧКИ - «фломастер» - «два наконечника»

- Универсальная ручка с плоским ворсистым наконечником, для нанесения надписей на бумаге.
- Имеет два наконечника, расположенных с обоих концов. «Тонкий» наконечник на одном конце имеет ширину штриха 0,9 мм. «Средний» наконечник на другом конце имеет ширину штриха 2,7 мм.
- Воздухонепроницаемый колпачок ручки предотвращает поток воздуха и обеспечивает длительный срок службы.
- Поставляются в виде набора из 5 ручек фиолетового, синего, зеленого, розового и желтого цвета.



Поставляются в виде набора из 5 ручек фиолетового, синего, зеленого, розового и желтого цвета.

каталожный
номер

099.01.006

кол-во в
упаковке

набор из 5 ручек



Поставляются в виде набора из 3 ручек синего, красного и черного цвета.

РУЧКИ - «стойкие чернила» - «один наконечник»

- Универсальная ручка с круглым ворсистым наконечником, для маркировки, надписей, рисования практически на любых материалах, в том числе на стеклянных, металлических и пластиковых поверхностях.
- Имеют один наконечник на одном конце, с шириной штриха 3 мм.
- Чернила не имеют запаха, не размазываются и быстро высыхают. Наконечник не высыхает, даже если остается незакрытым в течение нескольких часов.

каталожный
номер

099.01.003

кол-во в
упаковке

набор из 3 ручек

лабораторная посуда & расходные материалы

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА - «для чашек Петри»



➤ Идеальное средство для защиты содержимого чашек Петри. Растягивается и расширяется на 50% от исходных размеров.

➤ Наматывается вокруг чашек Петри и герметично уплотняет их периметры.

➤ Водонепроницаемая. Химически инертная и стойкая к большинству органических растворителей и едких веществ.

➤ Остается гибкой даже при умеренно низких температурах. Может выдерживать температуру до 100°C.

каталожный номер	ширина ленты	кол-во в упаковке
058.07.001	19 mm	1 шт.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА - «Усиленная»



1- Лента из усиленной крафт-бумаги: С усиленным слоем, со стеклопластиковым покрытием, для превосходной защиты от истирания во время транспортировки. Благодаря задней поверхности с высокой адгезивной способностью может приклеиваться к любой поверхности. Подходит для упаковок усиленного типа, связывания в пачки и т. п.

2- Усиленная алюминиевая лента: Образована слоями алюминия, стекловолоконной и крафт-бумаги. Стойкая к деградации под воздействием УФ-излучения, огню, влаге, многим химикатам. Благодаря задней поверхности с высокой адгезивной способностью может приклеиваться к любой поверхности. Также подходит для тепло- и холодоизолирующего обертывания, для защиты любых продуктов от тепла, воды, пыли и химикатов.

каталожный номер	название ленты	ширина ленты	длина ленты	кол-во в упаковке
099.04.004	Крафт	60 mm	50 м	1 рулон
099.04.005	Алюминий	50 mm	20 м	1 рулон



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ - «Пиктограммы опасности СГС»

Используя пиктограммы опасности СГС, вы можете маркировать все опасные и вредные продукты в своей лаборатории и избежать травм.

Слово «ОПАСНО» указывает на опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, приведет к смерти или серьезной травме.

Слово «ОСТОРОЖНО» указывает на опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, приведет к серьезной травме.

➤ Разработаны для простой идентификации материалов с универсально применимыми символами опасности.

➤ Изготовлены из глянцевой ПП пленки толщиной 100 мкм с покрытой акриловым клеем задней стороной.

➤ Расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.

➤ Химически инертные, стойкие к воде, влаге и большинству растворителей и едких веществ. Могут использоваться в диапазоне температур от -20°C до +80°C.

➤ Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеиваются, не оставляя остатков клея.

тип продукта	сигнальное слово	размер этикетки 26x37 мм	размер этикетки 37x52 мм
GHS 1	осторожно	099.11.001	099.11.003
GHS 1	опасно	099.11.002	099.11.004
GHS 2	осторожно	099.12.001	099.12.003
GHS 2	опасно	099.12.002	099.12.004
GHS 3	осторожно	099.13.001	099.13.003
GHS 3	опасно	099.13.002	099.13.004
GHS 4	осторожно	099.14.001	099.14.003
GHS 5	осторожно	099.15.001	099.15.003
GHS 5	опасно	099.15.002	099.15.004
GHS 6	опасно	099.16.002	099.16.004
GHS 7	осторожно	099.17.001	099.17.003
GHS 8	осторожно	099.18.001	099.18.003
GHS 8	опасно	099.18.002	099.18.004
GHS 9	осторожно	099.19.001	099.19.003

GHS 01 взрывоопасно осторожно опасно	GHS 02 пламя осторожно опасно	GHS 03 окисление осторожно опасно
GHS 04 газовый баллон осторожно	GHS 05 коррозия осторожно опасно	GHS 06 токсичность опасно
GHS 07 раздражение осторожно	GHS 08 опасность для здоровья осторожно опасно	GHS 09 опасность для окружающей среды осторожно



РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ - «для лент»


➤ Удобный режущий инструмент для всех приведенных на этой странице лент.

➤ Удобен в использовании. Прост в обращении. Просто уложите ленту и сразу же начните использование.

каталожный номер	кол-во в упаковке
099.04.001	1 шт.

ЛЕНТЫ - «для маркировки» - «рулон»

- Изготовлены из цветной бумаги, со специальным синтетическим клеем, стойким к влаге и большинству растворителей.
- Могут использоваться в диапазоне температур от -5°C до 110°C. Также стойкие к циклам парового автоклавирования и гамма-излучению.
- Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, и отклеиваются, не оставляя остатков клея.
- Возможно нанесение надписей почти любыми средствами, например, карандашом, шариковой ручкой, маркером и т. п.
- Маркировки остаются абсолютно четкими при любых условиях.
- Поставляются белого цвета или в виде упаковки «радуга» из 6 различных цветов, соответствующих универсальным цветовым кодам опасностей. (желтая: химическая активность / синяя: опасности для здоровья / зеленая: безопасность / красная: горючесть / оранжевая: биологическая опасность / белая: общего назначения.)



каталож- ный номер	ширина ленты	длин ленты	цвет ленты	кол-во в коробке
099.02.001	19 mm	30 метр	цвета радуги	набор из 6 рулонов
099.02.011	19 mm	30 метр	белый	1 рулон

РАЗДАТЧИК ЛЕНТЫ

- Подходит для установки и выпуска ленты, отрезаемой на требуемый размер.
- Сердечник идеально подходит к внутреннему диаметру ленты и надежно удерживает ленту.
- На платформе имеется поверхность для надписей. Отверстия для пальцев в платформе позволяют быстро разматывать ленту и ускоряют отрезание.
- Оснащен режущей кромкой для эффективного отрезания ленты.
- Утяжеленное основание с нескользящими подкладками предотвращает скольжение или подъем.

➤ Габариты: 155x250x100 мм.
Размеры режущей платформы:
155x110 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
099.02.002	1 шт.

**ЭТИКЕТКИ -«прямоугольной формы»**

- Изготовлены из гибкой полипропиленовой бумаги с покрытой акриловым синтетическим клеем задней стороной.
- Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.
- Химически инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органических растворителей и едких веществ. Могут использоваться в диапазоне температур от -96°C до +121°C. Также стойкие к циклам парового автоклавирования и гамма-излучению.
- Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеиваются, не оставляя остатков клея.

каталож- ный номер	длина этикетки	ширина этикетки	цвет этикетки	кол-во рулонов	кол-во в упаковке
099.03.050	30 mm	50 mm	белый	1000 этикеток	1 рулон
099.03.072	72 mm	40 mm	белый	1000 этикеток	1 рулон
099.03.090	90 mm	50 mm	белый	1000 этикеток	1 рулон



ЭТИКЕТКИ - «круглой формы»

➤ Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акриловым синтетическим клеем задней стороной.

➤ Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.

➤ Химические инертные, стойкие к Воде, влаге и большинству органических растворителей и едких веществ. Могут использоваться в диапазоне температур от -196°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

➤ Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеиваются, не оставляя остатков клея.

➤ Рекомендуются для использования на крышках пробирок с различными диаметрами. Поставляются в рулонах, упакованных в удобный раздатчик.

➤ Поставляются белого цвета или в виде упаковки «радуга» из 6 различных цветов, соответствующих универсальным цветовым кодам опасностей. (желтая: химическая активность / синяя: опасности для здоровья / зеленая: безопасность / красная: горючесть / оранжевая: биологическая опасность / белая: общего назначения.)



каталож- ный номер	диаметр этикетки	рекомендуются для	цвет этикетки	кол-во рулонов	кол-во в упаковке
099.05.009	9,5 mm	пробирки 0,5 мл	белый	1000 этикеток	1 рулон
099.05.109	9,5 mm	пробирки 0,5 мл	упаковка «радуга»	1000 этикеток	6 рулонов
099.05.013	13 mm	пробирки 1,5 & 2,0 мл	белый	1000 этикеток	1 рулон
099.05.113	13 mm	пробирки 1,5 & 2,0 мл	упаковка «радуга»	1000 этикеток	6 рулонов
099.05.019	19 mm	пробирки 15 мл	белый	500 этикеток	1 рулон
099.05.025	25 mm	пробирки 50 мл	белый	500 этикеток	1 рулон

РАЗДАТЧИК ЭТИКЕТОК

➤ Идеальный органайзер для быстрого и эффективного использования этикеток. Изготовлен из прозрачного акрила и вмещает 6 коробок с этикетками.

➤ Опустите коробку с этикетками в раздатчик и пропустите бумагу через прорезь.

➤ Поверхность для надписей обеспечивает простое и аккуратное написание этикеток. Острая режущая кромка помогает отрывать этикетки.

➤ Утяжеленное основание с нескользящими подкладками предотвращает скольжение или подъем.

➤ Ручка не входит в комплект поставки.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
099.50.001	1 шт.

ЭТИКЕТОУДАЛИТЕЛЬ

➤ Превосходное средство для облегчения удаления самоклеящихся этикеток.

➤ Оно воздействует на клей и быстро и бережно растворяет клей этикетки, не оставляя липких остатков клея на поверхности.

➤ Может использоваться на стекле, фарфоре, металле, дереве, картоне и большинстве пластмассовых поверхностях.

➤ Не рекомендуется для использования на полистироле.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
099.60.001	1 шт.






ЭТИКЕТКИ «прямоугольной формы»

- Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акриловым синтетическим клеем задней стороной.
- Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.
- Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органических растворителей и едких веществ.
- Могут использоваться в диапазоне температур от -40°C до $+121^{\circ}\text{C}$.
- Также стойкие к циклам парового автоклавирования и гамма-излучению.
- Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеиваются, не оставляя остатков клея.
- Рекомендуются для использования на плоских или сферических поверхностях с различными диаметрами.
- Поставляются в рулонах по 1000 этикеток, упакованных в удобный раздатчик.



ЭТИКЕТКИ «прямоугольной формы»

- Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акриловым синтетическим клеем задней стороной.
- Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.
- Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органических растворителей и едких веществ.
- Могут использоваться в диапазоне температур от -196°C до $+80^{\circ}\text{C}$.
- Также стойкие к гамма-излучению.
- Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеиваются, не оставляя остатков клея.
- Особо рекомендуются для использования на криофлаконах и на любых плоских или сферических поверхностях
- Поставляются в рулонах по 1000 этикеток, упакованных в удобный раздатчик.



пакет «радуга» предлагает 6 цветов

Поставляются белого цвета или в виде упаковки «радуга» из 6 различных цветов, соответствующих универсальным цветовым кодам опасностей. (желтая: химическая активность / синяя: опасности для здоровья / зеленая: безопасность / красная: горючесть / оранжевая: биологическая опасность / белая: общего назначения.)

каталожный номер	размеры этикетки	рекомендуемый объем пробирки	цвет этикетки	кол-во в упаковке
099.07.033	33x13 мм	1,5 & 2,0 мл	белый	1 рулон
099.07.038	38x19 мм	многоцелевая	белый	1 рулон

Пиктограммы СГС можно выбрать из каталога, стр. 74.

каталожный номер	размеры этикетки	рекомендуемый объем пробирки	цвет этикетки	кол-во в упаковке
099.06.024	24x13 мм	0,5 мл	белый	1 рулон
099.06.124	24x13 мм	0,5 мл	упаковка «радуга»	6 рулонов
099.06.033	33x13 мм	1,5 & 2,0 мл	белый	1 рулон
099.06.133	33x13 мм	1,5 & 2,0 мл	упаковка «радуга»	6 рулонов
099.06.038	38x19 мм	многоцелевая	белый	1 рулон





ПАКЕТЫ - «автоклавизируемые» - «без печати»

- Изготовлены из специального полипропилена с высоким сопротивлением разрыву и проколу.
- Широко используются для безопасной утилизации зараженных лабораторных отходов, например, использованных чашек Петри, пробирок, флаконов с пробами, посуды для культур и других биологически опасных продуктов.
- Также представляют собой альтернативу для хранения и транспортировки различных продуктов.
- Могут выдерживать разности давлений во время автоклавирования.
- Во время автоклавирования пакеты должны оставаться открытыми.
- Прочные боковые швы надежно выдерживают действие давления или веса и гарантируют безопасное хранение содержимого пакета.

каталожный номер	тип пакета	ширина x высота	кол-во в упаковке
039.30.001	без печати	200 x 300 мм	100 шт. / упаковка
039.30.002	без печати	300 x 600 мм	100 шт. / упаковка
039.30.003	без печати	400 x 700 мм	100 шт. / упаковка
039.30.004	без печати	590 x 890 мм	100 шт. / упаковка
039.30.005	без печати	690 x 1100 мм	100 шт. / упаковка



ПАКЕТЫ - «автоклавизируемые» - «с печатью»

- Изготовлены из специального полипропилена с высоким сопротивлением разрыву и проколу.
- Широко используются для безопасной утилизации зараженных лабораторных отходов, например, использованных чашек Петри, пробирок, флаконов с пробами, посуды для культур и других биологически опасных продуктов.
- Также представляют собой альтернативу для хранения и транспортировки различных продуктов.
- Могут выдерживать разности давлений во время автоклавирования.
- Во время автоклавирования пакеты должны оставаться открытыми.
- Прочные боковые швы надежно выдерживают действие давления или веса и гарантируют безопасное хранение содержимого пакета.
- На поверхности пакета имеется большая зона для надписей и напечатаны необходимые предупреждения.

каталожный номер	тип пакета	ширина x высота	кол-во в упаковке
039.20.001	с печатью	320 x 640 мм	50 шт. / упаковка
039.20.002	с печатью	420 x 600 мм	50 шт. / упаковка
039.20.003	с печатью	555 x 745 мм	50 шт. / упаковка



ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАКЕТОВ «регулируемая высота»

- Изготовлена из нержавеющей стали, для использования с мешками с каталожным номером 039.30.001.
- Идеальна для утилизации небольших предметов при повседневной работе.
- Благодаря компактным размерам стойка не занимает много места на лабораторном столе.
- Высоту стойки можно отрегулировать регулировочным винтом.

каталожный номер	диаметр стойки	кол-во в упаковке
062.30.002	125 ± 5 мм	1 шт.





ПАКЕТЫ - «с проволочным замком» - «стерильные»

- Изготовлены из прозрачного и толстого полиэтилена, для использования с химическими, медицинскими, пищевыми, биологическими пробами в жидкой, порошкообразной, твердой и пастообразной форме.
- Обладая превосходной прозрачностью, непроницаемостью для запахов, прочностью на разрыв и герметичностью, они представляют альтернативу лабораторным бутылкам и другой посуде.
- Стерилизованы облучением гамма-лучами, **свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов**. Могут быть заморожены до температуры -80°C .
- Уникальная металлическая система закрытия гарантирует герметичное закрытия, предотвращая выход запахов и утечки во внешнюю среду.
- Белая полоса предоставляет достаточно места для нанесения специфических отметок и указаний.

каталожный номер	объем	ширина x высота	толщина стенки	толщина проволоки	спецификация упаковки
039.21.001	60 ml	76 x 127 мм	70 микрон	0,5 mm	500 шт. /упаковка - 1000 шт. /коробка
039.21.002	120 ml	76 x 178 мм	70 микрон	0,5 mm	500 шт. /упаковка - 1000 шт. /коробка
039.21.003	540 ml	114 x 229 мм	70 микрон	0,5 mm	500 шт. /упаковка - 1000 шт. /коробка
039.21.004	720 ml	140 x 229 мм	90 микрон	0,5 mm	500 шт. /упаковка - 1000 шт. /коробка
039.21.005	1650 ml	180 x 300 мм	100 микрон	0,5 mm	250 шт. /упаковка - 1000 шт. /коробка



ПАКЕТЫ «со струнным замком» - «с полосой для надписей»

- Изготовлены из прозрачного и прочного полиэтилена, для использования с химическими, медицинскими, пищевыми, биологическими пробами в жидкой, порошкообразной, твердой и пастообразной форме.
- Не стерильные, идеальны для пыленепроницаемого хранения, сбора, защиты и транспортировки образцов и проб.
- Белая полоса предоставляет достаточно места для нанесения специфических отметок и указаний.
- Уплотняющий затвор можно открывать и закрывать многократно с гарантией герметичного закрытия.

каталожный номер	Ш x Д (мм)	кол-во в упаковке
039.08.100	70x100	100 шт.
039.08.150	100x150	100 шт.
039.08.220	150x220	100 шт.
039.08.300	200x300	100 шт.



ЗАМКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ

- Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закрытия пакетов.
- Уникальная конструкция предотвращает повреждения во время открытия и позволяет многократное использование замка.

Обеспечивают очень плотное уплотнение пакетов. Могут быть открыты повторно после закрытия.

каталожный номер	длина	ширина	кол-во в упаковке
039.34.105	105 mm	2,5 mm	100 шт.
039.34.150	150 mm	2,5 mm	100 шт.



4 различных цвета для простой и быстрой идентификации.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

- Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закрытия пакетов. Удобная система закрытия гарантирует надежное уплотнение пакетов.

каталожный номер	длина	ширина	кол-во в упаковке
039.35.075	75 mm	15 mm	4 шт.
039.35.145	145 mm	15 mm	4 шт.
039.35.200	200 mm	15 mm	4 шт.

лабораторная посуда & расходные материалы

ПАКЕТЫ - «для гомогенизации» - «стерильные»

- Изготовлены из полиэтилена. Специально разработаны для быстрого и эффективного измельчения твердых проб в жидкой фазе.
- Стерилизованы облучением гамма-лучами, **свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов.**
- Даже при низких температурах они сохраняют стабильность микробиологического статуса проб.
- При работе с инфекционными пробами мешок можно запаять любым обычным устройством для запаивания пакетов, чтобы предотвратить попадание аэрозолей.
- **3 варианта продукта:**
 - Пакет без фильтра
 - Пакет с боковым фильтром
 - Пакет с полным фильтром

пакет без фильтра



Пакеты без фильтра используются для стандартных и общих задач.

пакет с боковым (латеральным) фильтром



Пакеты с боковым (латеральным) фильтром разделены на 2 неравных отделения. Они пригодны для небольших проб, например, для ПЦР.

пакет с полным поверхностным фильтром



Пакеты с полным поверхностным фильтром разделены на 2 равных отделения. После гомогенизации твердая проба остается в одном отделении, в то время как жидкая фаза переливается в другое.

каталожный номер	тип пакета	объем	ширина x высота	толщина стенки	размер пор	спецификация упаковки
039.23.003	без фильтра	400 ml	190 x 300 мм	70 микрон	-	50 шт. / упаковка - 500 шт. / коробка
039.23.002	боковой фильтр	400 ml	190 x 300 мм	70 микрон	< 250 микрон	50 шт. / упаковка - 500 шт. / коробка
039.23.001	полный фильтр	400 ml	190 x 300 мм	70 микрон	< 280 микрон	50 шт. / упаковка - 500 шт. / коробка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - «для гомогенизационных пакетов»

➤ **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАКЕТОВ - «нержавеющая сталь»:** Изготовлена из стали AISI 304, для подвешивания гомогенизационных пакетов.


➤ Можно подвесить 4 гомогенизационных пакета любого типа.

каталожный номер	кол-во в упаковке
608.01.101	1 шт.

➤ **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАКЕТОВ - «акрил»:** Изготовлена из акрила, для подвешивания гомогенизационных пакетов.

➤ Можно подвесить 10 гомогенизационных пакета любого типа.

каталожный номер	кол-во в упаковке
608.01.102	1 шт.



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

➤ **ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ:** Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закрытия пакетов. Удобная система закрытия гарантирует надежное уплотнение пакетов.

➤ 4 различных цвета для простой и быстрой идентификации.

каталожный номер	кол-во в упаковке
039.35.200	комплект из 4



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru